

HALDER**Sexkantsmuttrar med konisk bricka, Gänga: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	375384 M16
GTIN	4030618235668
Artikelklass	37K

Beskrivning**Material:**

Seghärdat stål, brunerat, styrka 10.

OBS!:

Sexkantsmutter med förstorad anliggningsyta kan fås på förfrågan.

totallängd: 28 mm

Nyckelvidd SW: 24 mm

Ø d₂: 30 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	28 mm
Ø d ₂	30 mm
Nyckelvidd SW	24 mm
Produktslag	Mutter

