



## Hylsskruvmejsel med handtag flexibel, nyckelvidd: 5,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	622401 5,5
GTIN	4045197950116
Artikelklass	62C

### Beskrivning

#### Utförande:

Flerkomponents **krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av kromvanadinstål, förkromad.

Med böjligt skaft, bara för högeråtdragning upp till högst 5 Nm. Klinglängd 150 mm, utom storlek 10 med 175 mm

### Teknisk beskrivning

nyckelvidd	5,5 mm
totallängd	231 mm
klinglängd	150 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel