


**Hylsskruvmejselsats med T-handtag, klinglängd 230 mm, Antal nycklar: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	622736 3
GTIN	4045197950338
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Santoprene®-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadin-specialstål. Förokromad yta.

Slagtåligt T-handtag av plast. Klinga av vanadin-specialstål, mattförokromad yta.

Innehåll:

vardera 1 st nr 622731: storlek 8; 10; 13

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	3
klinglängd	230 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd230 mm nyckelvidd 10 mm	622731 10
	622731 13

Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd230 mm
nyckelvidd 13 mm

Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd230 mm
nyckelvidd 8 mm

622731 8