

HALDER**Sexkantsmuttrar med konisk bricka, Gänga: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	375384 M24
GTIN	4030618235682
Artikelklass	37K

Beskrivning**Material:**

Seghärdat stål, brunerat, styrka 10.

OBS!:

Sexkantsmutter med förstorad anliggningsyta kan fås på förfrågan.

totallängd: 42,5 mm

Nyckelvidd SW: 36 mm

Ø d₂: 44 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	42,5 mm
Ø d ₂	44 mm
Nyckelvidd SW	36 mm
Produktslag	Mutter

