



Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd 125 mm, nyckelvidd: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	622711 8
GTIN	4045197950192
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Santoprene®-yta och kärna av slagålig plast. Klinga av kromvanadin-specialstål. Förokromad yta.

Slagåligt T-handtag av plast. Klinga av vanadin-specialstål, mattförokromad yta.

Teknisk beskrivning

klinglängd	125 mm
totallängd	157 mm
nyckelvidd	8 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel