



Hylsskruvmejsel med handtag Lång, nyckelvidd: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	622201 8
GTIN	4045197949882
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Flerkomponents **krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av kromvanadinstål, förkromad.

Norm:

Lange Ausführung nach **DIN 3125**.

OBS!:

HOLEX Hylsnyckelskruvdragare, också i tumdimensioner, finns i vår eShop (nr 622202).

Teknisk beskrivning

totallängd	232 mm
klinglängd	125 mm
nyckelvidd	8 mm
Norm	DIN 3125
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel