



Hylsskruvmejsel med handtag flexibel, nyckelvidd: 8mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 622401 8 |
| GTIN | 4045197950147 |
| Artikelklass | 62C |

Beskrivning

Utförande:

Flerkomponents **krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av kromvanadinstål, förkromad.

Med böjligt skaft, bara för högeråtdragning upp till högst 5 Nm. Klinglängd 150 mm, utom storlek 10 med 175 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|--------------------|
| klinglängd | 150 mm |
| totallängd | 251 mm |
| nyckelvidd | 8 mm |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar |
| Produktslag | hylsnyckel |