

Garant**Digitalt skjutmått IP67 med runt djupmått och datautgång, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	412692 150
GTIN	4045197949714
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt skjutmått IP67 med datautgång **Lättavläst, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror**. Mycket lång batteritid tack vare ett modernt, energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuters inaktivitet kopplas systemet automatiskt om till energisparläge. Så fort du flyttar löparen kopplas det på igen. Mätvärde och nollpunkt behålls.

2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Skjutmättet är okänsligt mot vatten, kylvätskor, olja och damm – även med datakabel. Mät ytorna är finläppade. Med Preset (måttförinställning).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, tangentbordsgränssnitt nr 498963.

Reservdel:

Datautgångskåpa nr 412237 stl. D, batterihållare nr 412237 stl. B.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

mätområde	0 - 150 mm
skänkelängd	40 mm
Kalibrering	A1
avläsning	0,0005 tum
Djupmått	Ø 1,6
Norm	ISO 13385
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

TangentbordsgränssnittUSB Typ G2	498963 G2
Skruv till djupmätthållare	412236
Lock till skjutmått Typ D	412237 D
Lock till skjutmått Typ B	412237 B
Typ SPRING	412240 SPRING