

HALDER**Sexkantsmuttrar med konisk bricka, Gänga: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	375384 M8
GTIN	4030618235637
Artikelklass	37K

Beskrivning**Material:**

Seghärdat stål, brunerat, styrka 10.

OBS!:

Sexkantsmutter med förstorad anliggningsyta kan fås på förfrågan.

total längd: 14 mm

Nyckelvidd SW: 13 mm

Ø d₂: 17 mm

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd SW	13 mm
Ø d ₂	17 mm
total längd	14 mm
Produktslag	Mutter

