

Garant**Digitalt djupmått IP67 med datautgång, mätområde: 150mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 418682 150 |
| GTIN | 4045197949721 |
| Artikelklass | 41A |

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stor, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Mätytorna är finläppade. Mätskena fram med tunt härdat mätstift \varnothing 1,5 mm, längd 5 mm. Med Preset (måttförinställning).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga, 320 mm lång nr 418689, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.

Datakabel nr 498948, tangentbordsgränssnitt nr 498963.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------------|
| mätområde | 0 - 150 mm |
| datautgång | RS232C-gränssnitt |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 |
| mätskenans tvärsnitt | 16×3,5 mm |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Kalibrering | A1 |
| omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm |
| omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum |
| Antal ingående batterier | 1 |
| ansatsens längd | 100 mm |
| Sifferhöjd LCD-display | 11,5 mm |
| IP-skyddsklass | IP 67 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Mätavvikelse E MPE | ±0,03 mm |
| Norm | ISO 13385 |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| Preset-funktion | ja |
| Automatisk fränkoppling | ja |
| Mätteknik | digital |
| Material | Rostfritt stål, INOX |
| Alla delar | Härdad |
| förpackning | Stabil box |
| Produktslag | Djupmått |

Tjänster

| | |
|---|------------|
| DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm | 021010 200 |
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm | 021000 200 |

Tillbehör

| | |
|--|---------------|
| Extrabrygga, enskild ansatsens längd 320 mm | 418744 320 |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Anslutningskabel Typ R2 | 498948 R2 |

| | |
|---|-------------|
| Extrabrygga, enskild ansatsens längd 180 mm | 418744 180 |
| Anslutningskabel Typ USB2 | 498948 USB2 |
| TangentbordsgränssnittUSB Typ G2 | 498963 G2 |
| Extrabrygga, enskild ansatsens längd 260 mm | 418744 260 |
| Mätspets för avståndsmätning Ø 4 mm | 418630 |
| Lock till skjutmått Typ B | 412237 B |
| Lock till skjutmått Typ D | 412237 D |
| Skruv till djupmätthållare | 412236 |