


**Hylsskruvmejselsats med T-handtag, klinglängd 125 mm, Antal nycklar: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	622716 3
GTIN	4045197950277
Artikelklass	62C

**Beskrivning****Utförande:**

Ergonomiskt utformat T-handtag med greppsäker Santoprene®-yta och kärna av slagtålig plast. Klinga av kromvanadin-specialstål. Förokromad yta.

Slagtåligt T-handtag av plast. Klinga av vanadin-specialstål, mattförokromad yta.

**Innehåll:**

vardera 1 st nr 622711: storlek 8; 10; 13

**Teknisk beskrivning**

Antal nycklar	3
klinglängd	125 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel

**Tillbehör**

622711 8

Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd125 mm  
nyckelvidd 8 mm

Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd125 mm  
nyckelvidd 13 mm

622711 13

Hylsskruvmejslar med T-handtag, klinglängd125 mm  
nyckelvidd 10 mm

622711 10