



Hylsskruvmejselsats med handtag Lång, Antal nycklar: 15



Beställningsdata

Ordernummer	622211 15
GTIN	4045197949981
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Flerkomponents **krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av kromvanadinstål, förkromad.

Innehåll:

vardera 1 st nr 622201: Storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 3125
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 14 mm	622201 14
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 16 mm	622201 16
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 11 mm	622201 11
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 10 mm	622201 10

Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 8 mm	622201 8
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 9 mm	622201 9
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 5,5 mm	622201 5,5
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 13 mm	622201 13
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 17 mm	622201 17
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 12 mm	622201 12
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 6 mm	622201 6
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 4,5 mm	622201 4,5
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 7 mm	622201 7
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 4 mm	622201 4
Hylsskruvmejsel med handtagLång nyckelvidd 5 mm	622201 5