

Garant**Digitalt djupmått IP67 med datautgång, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418682 200
GTIN	4045197949738
Artikelklass	41A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stor, kontrastrik LCD-display med 11,5 mm sifferhöjd. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 20 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med **greppvänlig Haptoprene-yta**. Mätytorna är finläppade. Mätskena fram med tunt härdat mätstift \varnothing 1,5 mm, längd 5 mm. Med Preset (måttförinställning).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga, 320 mm lång nr 418689, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.

Datakabel nr 498948, tangentbordsgränssnitt nr 498963.

Teknisk beskrivning

datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
mätskenans tvärsnitt	16×3,5 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mätområde	0 - 200 mm
ansatsens längd	100 mm

omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Kalibrering	A1
Antal ingående batterier	1
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Preset-funktion	ja
Automatisk fråkoppling	ja
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 260 mm	418744 260
Mätspets för avståndsmätning Ø 4 mm	418630
TangentbordsgränssnittUSB Typ G2	498963 G2

Extrabrygga, enskild ansatsens längd 320 mm	418744 320
Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 180 mm	418744 180
Lock till skjutmått Typ B	412237 B
Lock till skjutmått Typ D	412237 D
Skruv till djupmätthållare	412236