

HALDER**Underredesspännback, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	370135 1
GTIN	4030618274193
Artikelklass	37K

Beskrivning**Utförande:**

Spännelement med utbytbara käftar.

Fördel:

- **Neddragningseffekt genom sned placering av spännbacken.**
- **Massivt utförande av vibrationsdämpande segjärn (GGG60).**
- **Perfekt anpassning till arbetsstycket.**
- **Små störkonturer.**
- **Fastspänning av stora arbetsstycken över hela bordets storlek möjlig.**
- **Monteringshål på sidan för fastsättning av längsgående stopp.**

leveransinnehåll:

1 st utbytesback (räfflad/slät).

Teknisk beskrivning

Bredd	65 mm
höjd	135 mm
max. åtdragningsmoment	50 Nm
Spännkraft	20 kN

Längd	185 mm
Produktslag	Kilspännback