

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 2,7 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 2,7
GTIN	4045197951960
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 11,95 mm

Spännspårlängd L_c : 16 mm

totallängd L: 46 mm

Skaftdiameter D_s : 2,7 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,05 mm/v

Teknisk beskrivning

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	11,95 mm
Spännspårlängd L_c	16 mm
Antal skär Z	2
Skaftdiameter D_s	2,7 mm
Norm	DIN 1897
Nominell Ø D_c	2,7 mm
totallängd L	46 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm/v

Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr