



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 11,5 mm



Beställningsdata

Ordernummer	113005 11,5
GTIN	4045197952738
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 29,75 mm

Spännspårlängd L_c : 47 mm

totallängd L: 95 mm

Skaftdiameter D_s : 11,5 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,1 mm/v

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	11,5 mm
Norm	DIN 1897
Tolerans nom.-Ø	h8
Nominell Ø D_c	11,5 mm
Spännspårlängd L_c	47 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	29,75 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm/v
totallängd L	95 mm

Antal skär Z	2
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr