

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 11,8 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 11,8
GTIN	4045197952745
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 29,3 mm

Spännspårlängd L_c : 47 mm

totallängd L: 95 mm

Skaftdiameter D_s : 11,8 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,1 mm/v

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	29,3 mm
Norm	DIN 1897
Skaftdiameter D_s	11,8 mm
totallängd L	95 mm
Tolerans nom.-Ø	h8

Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,1 mm/v
Nominell Ø D _c	11,8 mm
Spännspårlängd L _c	47 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr