



HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 5,5 mm



Beställningsdata

Ordernummer	113005 5,5
GTIN	4045197952240
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 19,8 mm

Spännspårlängd L_c : 28 mm

totallängd L: 66 mm

Skaftdiameter D_s : 5,5 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,08 mm/v

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	5,5 mm
totallängd L	66 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	19,8 mm
Tolerans nom.-Ø	h8
Spännspårlängd L_c	28 mm
Norm	DIN 1897

Antal skär Z	2
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm/v
Nominell Ø D _c	5,5 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr