

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 3,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 3,8
GTIN	4045197952073
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöp spiralspår

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

Teknisk beskrivning

Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm/v
Norm	DIN 1897
Tolerans nom.-Ø	h8
Skaftdiameter D _s	3,8 mm
totallängd L	55 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	16,3 mm
Antal skär Z	2
Nominell Ø D _c	3,8 mm
Spännspårlängd L _c	22 mm
Spetsvinkel	130 grad
Skaft	Cylindriskt skaft
Serie	CleverDrill

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	63 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	20 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		