

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 7,5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 7,5
GTIN	4045197952448
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 22,75 mm

Spännspårlängd L_c : 34 mm

totallängd L: 74 mm

Skaftdiameter D_s : 7,5 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,08 mm/v

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 1897
Antal skär Z	2
Spännspårlängd L_c	34 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	22,75 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm/v
Nominell Ø D_c	7,5 mm
totallängd L	74 mm
Tolerans nom.-Ø	h8

Skaftdiameter D _s	7,5 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Tillbehör

HOLEX Clever Drill sats korta borrar HSS nr 113005, typ N med kassett Typ 1-10

113510 1-10