

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 4,9 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 4,9
GTIN	4045197952189
Artikelklass	12B

Beskrivning**Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 : 18,7 mm

Spännspårlängd L_c : 26 mm

totallängd L: 62 mm

Skaftdiameter D_s : 4,9 mm

Matning f i stål < 750 N/mm²: 0,05 mm/v

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h8
totallängd L	62 mm
Spännspårlängd L_c	26 mm
Norm	DIN 1897
Skaftdiameter D_s	4,9 mm

Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm/v
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	18,7 mm
Nominell Ø D _c	4,9 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktlag	Spiralborr