



## HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 8,7 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	113005 8,7
GTIN	4045197952561
Artikelklass	12B

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 26,95 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 40 mm

totallängd L: 84 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 8,7 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/v

### Teknisk beskrivning

Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/v
Norm	DIN 1897
Tolerans nom.-Ø	h8
Nominell Ø $D_c$	8,7 mm
Antal skär Z	2
Spännspårlängd $L_c$	40 mm
totallängd L	84 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	26,95 mm

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8,7 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr