

**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 7,8 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	113005 7,8
GTIN	4045197952479
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 25,3 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 37 mm

totallängd L: 79 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 7,8 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$	7,8 mm
Spännspårlängd $L_c$	37 mm
Norm	DIN 1897
Tolerans nom.-Ø	h8
totallängd L	79 mm
Nominell Ø $D_c$	7,8 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	25,3 mm
Antal skär Z	2

Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/v
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr