



## HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 9,7 mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 113005 9,7    |
| GTIN         | 4045197952660 |
| Artikelklass | 12B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

#### Rekommendation:

#### Största borrhjup:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Invändig: nej

Norm: DIN 1897

Tolerans nom.-Ø: h8

Spetsvinkel: 130 grad

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$ : 28,5 mm

Spännspårlängd  $L_c$ : 43 mm

totallängd L: 89 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 9,7 mm

Matning f i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/v

### Teknisk beskrivning

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Spännspårlängd $L_c$ | 43 mm  |
| Antal skär Z         | 2      |
| Tolerans nom.-Ø      | h8     |
| Skaftdiameter $D_s$  | 9,7 mm |
| totallängd L         | 89 mm  |
| Nominell Ø $D_c$     | 9,7 mm |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>       | 0,1 mm/v          |
| Norm   | DIN 1897          |
| Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub> | 28,5 mm           |
| Spetsvinkel                                    | 130 grad          |
| Serie  | HOLEX CleverDrill |
| Beläggning                                     | obelagd           |
| Skärmaterial                                   | HSS               |
| Typ  | N                 |
| Skaft  | Cylindriskt skaft |
| Invändig                                       | nej               |
| Färgring                                       | Utan              |
| Produktslag                                    | Spiralborr        |