



## HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 4,3 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	113005 4,3
GTIN	4045197952127
Artikelklass	12B

### Beskrivning

Utförande: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår -  
 Rekommendation: Största borrhjup:  $L_2 = L_C - 1,5 \times DC$ . - Invändig: nej - Norm: DIN 1897 -  
 Tolerans nom.-Ø: h8 - Spetsvinkel: 130 grad - Antal skär Z: 2 - Rekommenderat maximalt borrhjup  $L_2$  : 17,6 mm - Spännspårlängd  $L_c$  : 24 mm - totallängd L: 58 mm - Skaftdiameter  $D_s$  : 4,3 mm - Matning  $f$  i stål < 750 N/mm<sup>2</sup> : 0,05 mm/v

### Teknisk beskrivning

Matning $f$ i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/v
Tolerans nom.-Ø	h8
Antal skär Z	2
totallängd L	58 mm
Norm	DIN 1897
Skaftdiameter $D_s$	4,3 mm
Spännspårlängd $L_c$	24 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	17,6 mm
Nominell Ø $D_c$	4,3 mm
Spetsvinkel	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	HSS
Typ	N
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr