

Garant**Snabbspännare variabel, Typ: 70****Beställningsdata**

Ordernummer	376400 70
GTIN	4045197953322
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

Med vågrät fot. Komplet svartförnicklad med helnitar. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag. Förankring för kontaktskruv. Komplet med svartförnicklad kontaktskruv.

Fördel:

Steglös kompensationsfunktion för arbetsstycken med olika höd. Konstant hög spännkraft.

Teknisk beskrivning

Spännkraft	3000 N
maximal spännhöjd	60 mm
kontaktskruv	M8×66 mm
automatisk höjdutjämning S	35 mm
Produktslag	Snabbspännare