

Garant**Snabbspännare variabel, Typ: 50****Beställningsdata**

Ordernummer	376400 50
GTIN	4045197953315
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

Med vågrät fot. Kompletter svartfornicklad med helnitar. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag. Förankring för kontaktskruv. Kompletter med svartfornicklad kontaktskruv.

Fördel:

Steglös kompensationsfunktion för arbetsstycken med olika höjd. Konstant hög spännkraft.

Teknisk beskrivning

maximal spännhöjd	40 mm
Spännkraft	3000 N
kontaktskruv	M8×50 mm
automatisk höjdutjämning S	35 mm
Produktslag	Snabbspännare