

Garant**Tryck- och dragspännare variabel, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	376410 25
GTIN	4045197953346
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

Med vågrät fot. Komplet svartfornicklad med helnitar. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag. Förankring för kontaktskruv. Komplet med svartfornicklad kontaktskruv.

Fördel:

Steglös kompensationsfunktion för arbetsstycken med olika höd. Konstant hög spännkraft.

Teknisk beskrivning

maximal spännhöjd	35 mm
Spännkraft	3000 N
kontaktskruv	M8x50 mm
automatisk höjdutjämning S	13 mm
Produktslag	Tryck- och dragspännare