

Garant**Tryck- och dragspännare variabel, Typ: 15****Beställningsdata**

Ordernummer	376410 15
GTIN	4045197953339
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

Med vågrät fot. Kompletter svartfornicklad med helnitar. Ergonomiskt tvåkomponentshandtag. Förankring för kontaktskruv. Kompletter med svartfornicklad kontaktskruv.

Fördel:

Steglös kompensationsfunktion för arbetsstycken med olika höd. Konstant hög spännkraft.

Teknisk beskrivning

maximal spännhöjd	25 mm
kontaktskruv	M6×37 mm
Spännkraft	2000 N
automatisk höjdutjämning S	8 mm
Produktslag	Tryck- och dragspännare