

**Garant****Universalkniv med 2K-handtag med 3 knivblad, 9 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	844920
GTIN	4045197673008
Artikelklass	81B

**Beskrivning****Utförande:**

In-/utskjutbara knivblad i exakt metallstyrning med automatisk låsning. Extremt skarpa kvalitetsblad med lång livslängd.

Slankt och ergonomiskt **2-komponenthandtag** för kraftfullt arbete med hög precision.

Greppsäker **Haptoprene**-mantel med kärna av mycket seg och slagtålig polypropen. Säkert arbete eftersom halkrisken är minimal även om händerna är våta eller oljiga. Klingan låser sig automatiskt. Med 3 brytblad (nr 844910 storlek 10) 13 steg, **bredd 9 mm**.

knivens längd utan blad: 145 mm

klinglängd: 80 mm

klingbredd: 9 mm

klingtjocklek: 0,4 mm

antal brytställen: 13

**Teknisk beskrivning**

klingtjocklek	0,4 mm
klingbredd	9 mm
antal brytställen	13
knivens längd utan blad	145 mm
klinglängd	80 mm
Produktslag	Kutterkniv

**Tillbehör**

Brytklingsats, 10 delar, 9 mm, 30° spets "experience" antal 10	844916 10
Skärlinjal Längd 600 mm	845360 600
Uppsamlingsbox, liten	845135
Brytklingsats, 10 delar, 9 mm "multisharp" antal 10	844917 10
Uppsamlingsbox	845130
Brytklingsats, 10 delar, 9 mm "multisharp" antal	844917
Brytklingsats, 10 delar, 9 mm "longlife" antal 10	844915 10
Brytklingsats, 10 delar, 9 mm, 30° spets "multisharp" antal 10	844918 10
Brytklingsats, 10 delar, 9 mm "experience" antal	844910
Brytklingsats, 10 delar, 9 mm "longlife" antal	844915
Brytklingsats, 10 delar, 9 mm "experience" antal 10	844910 10