

Garant**Bärande stolpar, höjd: 962mm****Beställningsdata**

Ordernummer	938000 962
GTIN	4045197680341
Artikelklass	91W

Beskrivning**Utförande:**

Av robust stålplåt. Arbetsyta utan hinder eftersom skarvplåtar saknas. Upphängningsslitsar i 50 mm-raster på framsidan samt gängade hylsor på fram- och insidan för infästning av ytterligare moduler som perforerad panel, avläggsskiva med mera. Öppningar på stolpens sida för kabelgenomföring. Levereras parvis.

Passar till:

Perforerad panel 2 × nr 938008 resp. Nr. 938009.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

- **Storlek 200 är endast lämplig för mediaskena, avläggsskiva och Multifix.**
 - **Vid användning av mediaskenor ska mediamodul nr 938002 stl CUT/OUT också beställas.**
- Lämplig för infästning av bärmarspar.

Teknisk beskrivning

Djup	100 mm
Bredd	40 mm

maximal bestyckning med perforerad panel	2 st nr 938008 eller nr 938009
maximal bärförmåga	50 kg
höjd	962 mm
vikt	6 kg
Serie	KOMBI-arbetsbänk
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat	GS TÜV Süd
Produktslag	Bärande stolpe

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/938000-962>