

**Garant****GARANT Softcut® 45° högkapacitets-planfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor  
Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213555 32/3
GTIN	4045197953414
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov. God balans tack vare individuell verktygsgeometri.

**OBS!:**

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 3,0** med klinga nr **674252 15IP**.

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SE.T1305
Passande vändskär	XEEW1305
FästhålsØ	16 mm
Skrivsats för vändskär	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Skär-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
max. utvändig diameter D <sub>max</sub>	44 mm

totallängd $L_{tot}$	40 mm
Antal skär Z	3
Serie	Softcut®
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	45 grad
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP