

Garant**GARANT Softcut® 45° högkapacitets-planfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor
Z: 50/5mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 213555 50/5 |
| GTIN | 4045197953469 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov. God balans tack vare individuell verktygsgeometri.

OBS!:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 3,0** med klinga nr **674252 15IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------|----------|
| Passande vändskär | XEEW1305 |
| Passande vändskär | SE.T1305 |
| FästhålsØ | 22 mm |
| Antal skär Z | 5 |
| max. utvändig diameter D_{max} | 62,1 mm |
| total längd L_{tot} | 40 mm |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Skär-Ø D _c | 50 mm |
| Skruvsats förvändskär | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| Serie | Softcut® |
| Skaftutförande | med hål |
| Inställningsvinkel κ | 45 grad |
| Skärledning | Oregelbunden |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | MTC |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Planfräs |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm | 211750 3,0 |