



Höjdritsmått med horisontellt ställbar ritsnål, ritshöjd: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	443720 300
GTIN	4045197953445
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Stabil, robust fotplatta med slipat underlag. Med justerbar mätskena, förstoringsglas och låsskruv. Avläsning 0,02 mm Avläsningsnollvärdet och ritsspetsen stäms av med fotplattans botten (ritsning från "0"). Ritningsmått kan därmed överföras direkt utan risk för räknefel. Ritsnålen är **försedd med hårdmetallspets och är horisontellt ställbar** med 140 mm (t.ex. vid svåråtkomliga ställen). Ritsnålen har en slimmad design för ritsning i smala spår. Fot med ergonomisk form förhindrar att ritsnålen kommer i kontakt med handen.

Teknisk beskrivning

fotplattans längd	145 mm
nonie	1/50 mm
felgräns	0,06 mm
Kalibrering	E1
fotplattans bredd	105 mm
mätpelartvärsnitt	28×9 mm

Norm	Verkstadsnorm
Material	Rostfritt stål, INOX
Produktslag	Höjdmättnings- och ritsapparat

Tjänster

KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde 300 mm	024630 300
-------------------------------------------------------------	------------

Tillbehör

Reservritsnål, hårdmetallspets Inställningsområde 140 mm	443730 140
----------------------------------------------------------	------------