

## Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/16



### Beställningsdata

Ordernummer	272085 DM/16
GTIN	4251414902862
Artikelklass	29D

### Beskrivning

#### Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundhållare**.

#### Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på  $\leq 14 \times D$ .

Invändig: ja

System: DM

passar till plattstorlek L: 16 mm

Passandegrundstomme: 264910 - 264922

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{\min}$ : 48 mm

centrumförskjutning: 25 mm

totallängd: 35 mm

Underläggsplatta: 272670

### Teknisk beskrivning

centrumförskjutning	25 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{\min}$	48 mm
Passandegrundstomme	264910 - 264922

System	DM
Underläggsplatta	279820 1
Skruv för underläggsplatta	259027 3
Vändskärsstorlek	16 mm
Klamp, skruv, O-ring	279835 2
totallängd	35 mm
Serie	Skärhuvud
passar till plattstorlek L	16 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja