

Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: DM/16



Beställningsdata

Ordernummer	272084 DM/16
GTIN	4251414902800
Artikelklass	29D

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundhållare**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på $\leq 14 \times D$.

Invändig: ja

System: DM

passar till plattstorlek L: 16 mm

Passandegrundstomme: 264910 - 264922

Minimiförbörningshåldiameter D_{\min} : 48 mm

centrumförskjutning: 25 mm

totallängd: 35 mm

Underläggsplatta: 279820 1

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	16 mm
totallängd	35 mm
Skruv för underläggs-platta	259027 3

centrumförskjutning	25 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	48 mm
Underläggsplatta	279820 1
Passandegrundstomme	264910 - 264922
System	DM
Klamp, skruv,O-ring	279835 1
Serie	Skärhuvud
passar till plattstorlek L	16 mm
Användning	Höger
Invändig	ja