



## ER-hylschuckar, HSK-A 63 ultrakort, för ER-spännhylsstorlek: 32



### Beställningsdata

Ordernummer	305427 32
GTIN	4045197953742
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Uppborrad genomgång (utan ställskruv).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

#### Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

#### leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

#### Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

### Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	75 mm
För ER-spännhylsor	32
Utvändig-Ø D	50 mm
spännvidd	2 - 20 mm
fäste	HSK-A 63 ultrakort

Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-6
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

---

## Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32	309680 32
--------------------------------------	-----------