

Garant**Gängskärningschuck MLA IK 50 bar, BT 40, Gäng-kapacitetsområde: M6-20****Beställningsdata**

Ordernummer	338107 M6-20
GTIN	4045197954398
Artikelklass	31M

Beskrivning**Utförande:**

- Med minimal längdkompensering (MLA) tack vare dämpningselement.
- Förlänger gängtapparnas/rullgängtapparnas livslängd upp till 300 %.
- Invändig kylmedelstillförsel upp till 50 bar.
- Säker inspanning i tapphylsor för ER-spännhylsor.
- Kast skaftkon till kon vid användning < 3 µm.

Användningsdata:

I fleroptionsmaskiner med synkronspindel.

- För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp/synkronspindel.
- För utjämning av gängtappens stigningsdifferenser.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger, se nr 308881-309240 (storlek ER11 / 16 / 25). ER-gängtappspänntänger med fyrkant, se nr 309399 - 309413 (storlek ER 11 / 16 / 25).

Snabbytesinsatser och förlängningar, se nr 338120–338142.

Dragtappar, se nr 308600–308806.

Kylvattenrör för HSK, se nr 309880.

Hylsnyckel för HSK, se nr 309890.

Teknisk beskrivning

passar för ER-storlek	25
utkragningslängd A-mått	82 mm

Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20
längdkompensering drag	1 mm
längdkompensering tryck	0,2 mm
Utvändig-Ø D	60 mm
Invändig diameter D ₁	32 mm
fäste	BT 40
Invändig	ja, med max. 50 bar
Produktslag	Gängskärningschuck

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40