

Garant**Universellt verktygssortiment XXL 70 delar, Antal delar: 70****Beställningsdata**

Ordernummer

685500 70

GTIN

Artikelklass

66H

Beskrivning**Utförande:**

Systemväska L-BOXX® av slag- och stöttålig ABS-plast, fullständigt stänkskyddad. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor med en sammanlagd vikt på upp till 40 kg kan transporteras ihop. Locket kan belastas med upp till 100 kg och innehållet kan väga upp till 25 kg.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: Vardera 1 st nr 642129 strl. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

insexhylsor: Vardera 1 st nr 643229 strl. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295

Förlängningsstång: Vardera 1 st nr 641029 strl. 75; 130; 255

universalknut: 1 st nr 641629 storlek 1/2

Spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2

Rullmåttband: 1 st nr 462201 strl 2,5

U-ringnycklar/Blocknycklar: Vardera 1 st nr 613600 storlek 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombitång: 1 st nr 700940 strl 160
 Spetstång: 1 st nr 713040 strl 200
 Sidavbitare: 1 st nr 724840 strl 160
 Spårskruvmejsel: vardera 1 st nr 660030 strl. 2; 3,5; 5,5, 6,5 mm
 Skruvmejsel för Phillips: vardera 1 st nr 667690 strl. 1; 2
 6kt vinkelskrubmejselsats med klotformat huvud: 1 st nr 627132 storlek 9
 Cutter: 1 st. nr 845020
 Lockinlägg: 1 st nr 693352
 Förvaring i: L-BOXX® nr 693330 strl. 238

OBS!:

Leverans sker med sorterade verktyg.

Teknisk beskrivning

vikt	11 kg
IP-skyddsklass	IP X4
Antal delar	70
fyrkantfäste	1/2 tum
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667690 2
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm	660030 5,5
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613500 15
Sexkantskrubdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643229 14
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642129 14
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613600 10
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641029 75
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 2 mm	660030 2

Spetstång, rak, förkromad med grepphylsor totallängd 200 mm	713040 200
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 34 mm	642129 34
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 9 mm	613600 9
Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor totallängd 160 mm	700940 160
Separata lockinlägg	693352
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642129 15
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 3,5 mm	660030 3,5
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667690 1
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643229 10
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642129 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 21 mm	613600 21
Rullmåttband med fönster bandlängd 2,5 m	462201 2,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 17 mm	613600 17
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642129 30
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643229 8
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643229 4
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 18 mm	613600 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 6 mm	613600 6
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 19 mm	613600 19
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ 1/2	640025 1/2
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 7 mm	643229 7
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642129 18
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 15 mm	613600 15
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643229 5
Systemväska av plast L-BOXX® tom Typ 238	693330 238

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642129 22
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642129 16
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 12 mm	613600 12
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 20 mm	613600 20
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643229 12
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642129 24
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642129 19
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613600 13
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613600 16
Sidavbitare förkromad med grepphyslor totallängd 160 mm	724840 160
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643229 6
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 11 mm	642129 11
Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkulaförkromad Antal skruvmejslar 9	627132 9
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 12 mm	642129 12
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613600 11
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642129 32
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 8 mm	642129 8
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642129 27
Universalkniv med 2K-handtag med 3 knivblad, 18 mm	845020
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613600 7
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642129 21
Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 6,5 mm	660030 6,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 22 mm	613600 22
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642129 17
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 14 mm	613600 14
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 16 mm	613500 16

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 24 mm	613600 24
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613600 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613600 8
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642129 10