



Lyftmagnet MaxX, maximal bärförmåga (plan): 1000kg



Beställningsdata

Ordernummer	382001 1000
GTIN	2050001944061
Artikelklass	38D

Beskrivning

Utförande:

Kompakt och robust utformning med neodympermanentmagneter. Tack vare principen "neutral krona" förhindras magnetisk spridning och icke önskvärd attraktionskrafter till angränsande laster. Genom att stommen är tillverkad i ett enda stycke utan svetsfogar garanteras en konstant kapacitet. En förregling låser spaken och hindrar lasten från att lossna oavsiktligt. Certifierad lossrivningskraft.

Användningsdata:

Snabb och enkel hantering och transport av platta och runda material med trefaldig säkerhet.

Teknisk beskrivning

maximal bärförmåga platt	1000 kg
maximal Ø rund	450 mm
dim F	225 mm
minimal väggjocklek platt	40 mm
dim E	88 mm
dim A	284 mm
dim C	133 mm

maximal bärförmåga rund	400 kg
vikt	36 kg
minimal väggjocklek rund	25 mm
dim G	52 mm
maximal längd platt	3000 mm
dim D	131 mm
dim B	342 mm
Produktslag	Lyftmagnet