



Lyftmagnet MaxX, maximal bärförmåga (plan): 125kg



Beställningsdata

Ordernummer	382001 125
GTIN	2050001944030
Artikelklass	38D

Beskrivning

Utförande:

Kompakt och robust utformning med neodympermanentmagneter. Tack vare principen "neutral krona" förhindras magnetisk spridning och icke önskvärd attraktionskrafter till angränsande laster. Genom att stommen är tillverkad i ett enda stycke utan svetsfogar garanteras en konstant kapacitet. En förregling låser spaken och hindrar lasten från att lossna oavsiktligt. Certifierad lossrivningskraft.

Användningsdata:

Snabb och enkel hantering och transport av platta och runda material med trefaldig säkerhet.

OBS!:

Med vridbar kranögla.

Teknisk beskrivning

minimal vägg tjocklek platt	20 mm
dim D	79 mm
dim F	133 mm
dim A	69 mm

dim G	30 mm
vikt	3,5 kg
dim C	79 mm
dim B	118 mm
maximal \emptyset rund	300 mm
minimal väggjocklek rund	10 mm
maximal bärförmåga platt	125 kg
dim E	66 mm
maximal bärförmåga rund	50 kg
maximal längd platt	1000 mm
Produktslag	Lyftmagnet