



Lyftmagnet MaxX, maximal bärförmåga (plan): 1500kg



Beställningsdata

Ordernummer	382001 1500
GTIN	2050001944078
Artikelklass	38D

Beskrivning

Utförande:

Kompakt och robust utformning med neodympermanentmagneter. Tack vare principen "neutral krona" förhindras magnetisk spridning och icke önskvärd attraktionskrafter till angränsande laster. Genom att stommen är tillverkad i ett enda stycke utan svetsfogar garanteras en konstant kapacitet. En förregling låser spaken och hindrar lasten från att lossna oavsiktligt. Certifierad lossrivningskraft.

Användningsdata:

Snabb och enkel hantering och transport av platta och runda material med trefaldig säkerhet.

Teknisk beskrivning

minimal vägg tjocklek rund	30 mm
vikt	66 kg
maximal bärförmåga rund	600 kg
dim E	122 mm
dim D	171 mm
dim C	166 mm

dim G	64 mm
dim B	383 mm
minimal väggjocklek platt	45 mm
dim F	330 mm
maximal bärförmåga platt	1500 kg
dim A	316 mm
maximal \emptyset rund	500 mm
maximal längd platt	3000 mm
Produktslag	Lyftmagnet