



## Lyftmagnet MaxX, maximal bärförmåga (plan): 2000kg



### Beställningsdata

Ordernummer	382001 2000
GTIN	2050001944085
Artikelklass	38D

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt och robust utformning med neodympermanentmagneter. Tack vare principen "neutral krona" förhindras magnetisk spridning och icke önskvärd attraktionskrafter till angränsande laster. Genom att stommen är tillverkad i ett enda stycke utan svetsfogar garanteras en konstant kapacitet. En förregling låser spaken och hindrar lasten från att lossna oavsiktligt. Certifierad lossrivningskraft.

#### Användningsdata:

Snabb och enkel hantering och transport av platta och runda material med trefaldig säkerhet.

### Teknisk beskrivning

maximal bärförmåga rund	800 kg
dim E	122 mm
dim G	64 mm
dim A	390 mm
maximal bärförmåga platt	2000 kg
vikt	80 kg
minimal väggjocklek platt	55 mm

dim F	330 mm
minimal väggjocklek rund	35 mm
maximal längd platt	3000 mm
dim D	171 mm
maximal Ø rund	600 mm
dim C	166 mm
dim B	457 mm
Produktslag	Lyftmagnet