

**Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning, Ø chuck: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	380777 160
GTIN	2050001943699
Artikelklass	33S

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfullt magnetsystem med **neodym**-magneter och låg höjd på magnetfältet. **Steglöst inställbar** magnetkraft.

Användningsdata:

För slip- och svarvningsarbeten

För inspanning av små och tunna till stora arbetsstycken.

OBS!:

Möjlighet till inarbetning av centreringsborring

Teknisk beskrivning

polplattans slipmån	6 mm
centrerings-Ø	125 mm
centreringsdjup	4 mm
magnetfälthöjd	10 mm
hålciikel Ø	142 mm

parallellpodelning	8+3 mm
Höjdtolerans	0 / -1 mm
nominell vidhäftningskraft	100 N/cm ²
höjd	57 mm
vikt	8 kg
Gäng-Ø	4×M8
möjlig centreringsborrning J	15×6 mm
Ø chuck	160 mm
Produktslag	Magnetspännchuck