


**Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning, Ø chuck: 130mm****Beställningsdata**

Ordernummer	380776 130
GTIN	2050001943637
Artikelklass	33S

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfullt magnetsystem med **neodym**-magneter och låg höjd på magnetfältet. **Steglöst inställbar** magnetkraft.

Användningsdata:

För slip- och svarvningsarbeten

För inspanning av små och tunna till medelstora arbetsstycken.

OBS!:

Möjlighet till inarbetning av centreringsborring

Teknisk beskrivning

centreringsdjup	4 mm
magnetfälthöjd	8 mm
Höjdtolerans	0 / -1 mm
parallellpoldelning	1,9 mm
centrerings-Ø	90 mm

vikt	5 kg
hålcirkel Ø	115 mm
höjd	50 mm
Ø chuck	130 mm
Gäng-Ø	4×M8
polplattans slipmån	5 mm
nominell vidhäftningskraft	100 N/cm ²
möjlig centreringsborrning J	20×14 mm
Produktslag	Magnetspännchuck