

**Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning, Ø chuck: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	380776 200
GTIN	2050001943651
Artikelklass	33S

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftfullt magnetsystem med **neodym**-magneter och låg höjd på magnetfältet. **Steglöst inställbar** magnetkraft.

**Användningsdata:**

För slip- och svarvningsarbeten

För inspanning av små och tunna till medelstora arbetsstycken.

**OBS!:**

Möjlighet till inarbetning av centreringsborring

**Teknisk beskrivning**

möjlig centreringsborring J	200×5 mm
hålcirkel Ø	154 mm
vikt	15 kg
nominell vidhäftningskraft	100 N/cm <sup>2</sup>
polplattans slipmån	5 mm

centrerings-Ø	150 mm
Ø chuck	200 mm
parallellpoldelning	1,9 mm
höjd	57 mm
Gäng-Ø	4×M8
magnetfälthöjd	8 mm
centreringsdjup	4 mm
Höjdtolerans	0 / -1 mm
Produktslag	Magnetspännchuck