



## Självnivellerande korslaser GLL, Typ: 3-80CG



### Beställningsdata

Ordernummer	468490 3-80CG
GTIN	3165140888424
Artikelklass	46T

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt korslaser med självnivellerande laserlinjer. Snabb horisontell och vertikal inriktning av linjer. Robust design med Softgrip-anliggning skyddar mot stötar. Damm- och stänkskyddat. Dessutom två vertikala lodpunkter.

En horisontal och 2 vertikala 360°-linjer möjliggör många nya tillämpningar för samtidig markering, uppriktning och nivellering inomhus. Stort arbetsområde på upp till 120 m med hjälp av mottagare LER 7 Professional (tillbehör). Stort arbetsområde på upp till 120 m med hjälp av mottagare LR7 Professional (tillbehör). Bluetooth-gränssnitt för fjärrstyrd användning i exakta arbeten utan beröring av apparaten. **CAL Guard** övervakar lasern och rapporterar negativ påverkan och kalibreringsbehov. Alternativ strömförsörjning med 4 st AA-batterier. Höjdjustering med spärr för säker och exakt uppriktning med universalhållare BM1.

**Gröna laserlinjer** för bästa sikt även vid dåliga ljusförhållanden.

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

ackumulator med snabbbladdare, BM1-universalfäste, lasermåltavla, skyddsväska, transportväska.

### Teknisk beskrivning

räckvidd med mottagare	120 m
------------------------	-------

laserklass	2
vikt	900 g
höjd	148 mm
nivelleringsområde	±4 grad
Bredd	84 mm
IP-skyddsklass	IP 54
stativgänga	5/8 tum
stativgänga	1/4 tum
Längd	162 mm
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
räckvidd	30 m
felgräns	±0,2 mm/m
förpackning	Transportväska
Färg på lasern	grön
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Krysslinjelaser