



## Digital lutningsmätare TECH, Typ: 500



### Beställningsdata

Ordernummer	467563 500
GTIN	4005069191252
Artikelklass	46M

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt och robust hölje, mätyta av eloxerad aluminium. Variabla fastsättningsalternativ via T-spår, V-spår och specialmagnetsystem. Belyst digitaldisplay som vrider sig vid växlingspositionen.

Inbyggd varningsfunktion som förhindrar felmätningar. Knapplås, hold- och referensfunktion.

#### Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsväska. 2 st batterier nr 081561 storlek LR6.

### Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 grad
Bredd	32 mm
höjd	70 mm
mätområde	360 (4×90°) grad
Längd	175 mm
jämnhets tolerans	0,07 mm
Felgräns elektronikmodul	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grad

IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
förpackning	Stabil box
Kalibrering	H2
Produktslag	Lutningsmätare

### Tjänster

KalibreringPlanvattenpass/elektronisk lutningsmätare noggrannhet 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------

### Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------