



Digital lutningsmätare TECH, Typ: 1000



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 467563 1000 |
| GTIN | 4005069191269 |
| Artikelklass | 46M |

Beskrivning

Utförande:

Kompakt och robust hölje, mätyta av eloxerad aluminium. Variabla fastsättningsalternativ via T-spår, V-spår och specialmagnetsystem. Belyst digitaldisplay som vrider sig vid växlingspositionen.

Inbyggd varningsfunktion som förhindrar felmätningar. Knapplås, hold- och referensfunktion. Smart dokumentation av enkel- eller långtidsmätningar. Seriellt gränssnitt för anslutning till PC och bussystem. Samtidig användning av flera apparater i ett system.

Gratis program STABILA ANALYTICS för enkel utvärdering och dokumentation av mätvärden ur programmeringsarbete.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsväska. Litiumjonbatteri med nätadapter, 4 landsspecifika bytesadapter, 2 datakablar, utvärderingsprogram.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------|--------------|
| Längd | 175 mm |
| avläsning | 0,01 grad |
| mätområde | 0 – 360 grad |
| höjd | 70 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| jämnhets tolerans | 0,07 mm |
| Bredd | 32 mm |
| Felgräns elektronikmodul | 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) grad |
| IP-skyddsklass | IP 65 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | H2 |
| Produktslag | Lutningsmätare |

Tjänster

| | |
|---|-------------|
| KalibreringPlanvattenpass/elektronisk lutningsmätare noggrannhet 0,02 mm/m | 026620 0,02 |
|---|-------------|