

Garant**Skärhållare med fast lutningsvinkel 1,5°, Höger, Skaft- / plattstorlek L:
8/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271995 8/11
GTIN	4045197954589
Artikelklass	21W

Teknisk beskrivning

totallängd L	136,4 mm
Spännskruv för gängskär	279810 4
Skaftmått	8 mm
Funktionsbredd L ₄	8 mm
Huvudängd L ₁	17,5 mm
Lutningsvinkel	1,5 grad
Vändskärsstorlek	11 mm
Användning	Höger
Invändig	nej
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv Typ 4	279810 4
	659957 500

Momentskrivdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm
